


S 40 - 41

Girante:
Impeller: **110 mm Ø**

Solidi fino a:
Solids up to: **20 mm Ø**

Giri / min:
RPM: **2900**




S 45

Girante:
Impeller: **172 mm Ø**

Solidi fino a:
Solids up to: **14x19 mm Ø**

Giri / min:
RPM: **2900**




S 50 - 51

Girante:
Impeller: **120 mm Ø**

Solidi fino a:
Solids up to: **25 mm Ø**

Giri / min:
RPM: **2900**




S 60 - 61

Girante:
Impeller: **172 mm Ø**

Solidi fino a:
Solids up to: **17 mm Ø**

Giri / min:
RPM: **2900**



S 63

Girante:
Impeller:


193 mm Ø

Solidi fino a:
Solids up to:

22 mm Ø

Giri / min:
RPM:

2900




S 65

Girante:
Impeller: **220 mm Ø**

Solidi fino a:
Solids up to: **25 mm Ø**

Giri / min:
RPM: **1450**



S 68

Girante:
Impeller:


220 mm Ø

Solidi fino a:
Solids up to:

25 mm Ø

Giri / min:
RPM:

2900




S 80 - 82

Girante:
Impeller: **138 mm Ø**

Solidi fino a:
Solids up to: **32 mm Ø**

Giri / min:
RPM: **2900**




S 83

Girante:
Impeller: **170 mm Ø**

Solidi fino a:
Solids up to: **27 mm Ø**

Giri / min:
RPM: **2900**




S 85

Girante:
Impeller: **220 mm Ø**

Solidi fino a:
Solids up to: **40 mm Ø**

Giri / min:
RPM: **1450**




S 88

Girante:
Impeller: **210 mm Ø**

Solidi fino a:
Solids up to: **35 mm Ø**

Giri / min:
RPM: **2900**




S 100

Girante:
Impeller: **160 mm Ø**

Solidi fino a:
Solids up to: **45 mm Ø**

Giri / min:
RPM: **2900**



S 105

Girante:
Impeller:


220 mm Ø

Solidi fino a:
Solids up to:

45 mm Ø

Giri / min:
RPM:

1450




S 108

Girante:
Impeller: **210 mm Ø**

Solidi fino a:
Solids up to: **35 mm Ø**

Giri / min:
RPM: **2900**




S 121

Girante:
Impeller: **278 mm Ø**

Solidi fino a:
Solids up to: **45 mm Ø**

Giri / min:
RPM: **1450**




S 150

Girante:
Impeller: **220 mm Ø**

Solidi fino a:
Solids up to: **72x50 mm Ø**

Giri / min:
RPM: **1450**




S 161

Girante:
Impeller: **280 mm Ø**

Solidi fino a:
Solids up to: **63 mm Ø**

Giri / min:
RPM: **1450**



S 170

Girante:
Impeller:


352 mm Ø

Solidi fino a:
Solids up to:

54 mm Ø

Giri / min:
RPM:

960




S 180

Girante:
Impeller: **342 mm Ø**

Solidi fino a:
Solids up to: **40 mm Ø**

Giri / min:
RPM: **1450**




S 201

Girante:
Impeller: **268 mm Ø**

Solidi fino a:
Solids up to: **57 mm Ø**

Giri / min:
RPM: **1450**



S 220

Girante:
Impeller:


352 mm Ø

Solidi fino a:
Solids up to:

72 mm Ø

Giri / min:
RPM:

960



S 230

Girante:
Impeller:

352 mm Ø

Solidi fino a:
Solids up to:

72 mm Ø

Giri / min:
RPM:

1450

